

**Myjki ultradźwiękowe S 30 i S 30H**



Myjka z ogrzewaniem regulowanym termostatycznie lub bez ogrzewania. Gwarantuje dokładne działanie czyszczące oparte na systemie Sandwich-Schwing (tzn. czyszczenie ultradźwiękiem aż po najdalsze brzegi wanny). Częstotliwość ultradźwiękowa 37 kHz. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej. Łatwa w pielęgnacji i czyszczeniu. Wyposażona w timer 0-15 min. oraz możliwość ustawienia pracy ciągłej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Grzanie	Pojemność
	2-3290	Myjka ultradźwiękowa Elmasonic S30	bez grzania	2,75 l
	2-3291	Myjka ultradźwiękowa Elmasonic S30H	z grzaniem	2,75 l
	2-3293	Zapasyowy wkład ze stali szlachetnej na 2 zlewki do myjek Elmasonic S30 i S30H	-	-
	2-3294	Koszyk ze stali szlachetnej do myjek Elmasonic S30 i S30H	-	-

**Opis**

Myjka z ogrzewaniem regulowanym termostatycznie lub bez ogrzewania. Gwarantuje dokładne działanie czyszczące oparte na systemie Sandwich-Schwing (tzn. czyszczenie ultradźwiękiem aż po najdalsze brzegi wanny). Częstotliwość ultradźwiękowa 37 kHz. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej. Łatwa w pielęgnacji i czyszczeniu. Wyposażona w timer 0-15 min. oraz możliwość ustawienia pracy ciągłej.

**Wymiary wanny (szer. x gł. x wys.):** 240 x 137 x 100 mm.

**Pojemność:** 2,75 l.