



## Zamknięcia szybkołączące

Praktyczne i wygodne w użytkowaniu zamknięcia wykonane z poliamidu. Mogą być stosowane zarówno do zamykania różnego rodzaju woreczków, jak i do spinania kabli urządzeń laboratoryjnych bądź węży. Estetyczne i szybkie w zastosowaniu - wystarczy skrócić końce zamknięcia, nie jest potrzebne żadne dodatkowe urządzenie. Odporne na temperatury od -40°C do +85°C. Wielokrotnego użytku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Długość	Szt./Op.
	L-0190	Zamknięcia szybkołączące	4-6,5 mm	22 mm	100 szt.
	L-0191	Zamknięcia szybkołączące	7-9,5 mm	26 mm	100 szt.
	L-0192	Zamknięcia szybkołączące	10-12,5 mm	30 mm	100 szt.
	L-0193	Zamknięcia szybkołączące	13-16,5 mm	33 mm	100 szt.
	L-0194	Zamknięcia szybkołączące	17-20,0 mm	40 mm	100 szt.

### Opis

Praktyczne i wygodne w użytkowaniu zamknięcia wykonane z poliamidu. Mogą być stosowane zarówno do zamykania różnego rodzaju woreczków, jak i do spinania kabli urządzeń laboratoryjnych bądź węży. Estetyczne i szybkie w zastosowaniu - wystarczy skrócić końce zamknięcia, nie jest potrzebne żadne dodatkowe urządzenie. Odporne na temperatury od -40°C do +85°C. Wielokrotnego użytku.