



Uniwersalne myjki ultradźwiękowe Elmasonic S



Solidna myjka ultradźwiękowa przeznaczona do efektywnego czyszczenia niewielkich przedmiotów szklanych, metalowych i wyprodukowanych z tworzywa sztucznego. Łatwa w obsłudze. Wanna i obudowa wykonane ze stali szlachetnej. Częstotliwość ultradźwiękowa 37 kHz. Wskazanie temperatury zadanej i czasu resztkowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Grzanie	Pojemność	Wym. wewnętrzne	Moc
	2-4152	Myjka ultradźwiękowa Elmasonic S10	bez grzania	0,8 l	190 x 85 x 60 mm	100 HF
	2-4151	Myjka ultradźwiękowa Elmasonic S40	bez grzania	4,25 l	240 x 137 x 150 mm	2 x 300 HF
	2-4153	Myjka ultradźwiękowa Elmasonic S40H	z grzaniem	4,25 l	240 x 137 x 150 mm	2 x 300 HF
	2-4148	Myjka ultradźwiękowa Elmasonic S120H	z grzaniem	12,75 l	300 x 240 x 200 mm	2 x 600 HF

Opis

Solidna myjka ultradźwiękowa przeznaczona do efektywnego czyszczenia niewielkich przedmiotów szklanych, metalowych i wyprodukowanych z tworzywa sztucznego. Łatwa w obsłudze. Wanna i obudowa wykonane ze stali szlachetnej. Częstotliwość ultradźwiękowa 37 kHz. Wskazanie temperatury zadanej i czasu resztkowego. Cyfrowy wskaźnik LED temperatury. Możliwość ustawiania czasu pracy za pomocą timera lub wyboru pracy ciągłej. Regulacja ogrzewania w zakresie temperatur od 30°C do 80°C. Funkcja Degas do szybkiego odgazowywania.