



## Klamry zaciskowe z serii RH - IKA



Zaciski na pasek RH 3 oraz RH 5 przeznaczone do naczyń o śr. 40-300 mm. Zapewniają pewne mocowanie i zapobiegają niekontrolowanemu przesuwaniu się naczyń z mieszanym medium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4581	Zacisk na pasek RH 3	0003008600
	K-4582	Zacisk na pasek RH 5	0003159000

### Opis

Zaciski na pasek RH 3 oraz RH 5 przeznaczone są do mocowania naczyń o śr. od 40 do 300 mm. Zapobiegają niekontrolowanemu przesuwaniu się naczyń z medium podczas procesu mieszania, homogenizacji lub dyspersji. Pasek RH 3 przeznaczony jest do statywów o śr. pręta 8-16 mm, natomiast RH 5 - do statywów o śr. pręta 25-36 mm. Zacisk na pasek RH 5 dostarczany jest w komplecie z łącznikiem krzyżowym R 270.