

## Próżniowa zgrzewarka do folii



Próżniowa zgrzewarka do folii i worków. Idealna do pakowania. Wyposażona w lampkę kontrolną informującą o rozpoczęciu procesu zgrzewania oraz schówek na kabel. Powierzchnia zgrzewu: 300 x 2 mm. Z możliwością zgrzewania oraz zgrzewania z odsysaniem powietrza (próżniowego).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. x dł.	Szt./Op.
	L-1095	Zgrzewarka próżniowa	39,0 x 16,0 cm	-
	L-1096	Rękaw do zgrzewarki próżniowej - strukturyzowany	30 cm x 6 m	-
	L-1097	Rękaw do zgrzewarki próżniowej - strukturyzowany	20 cm x 6 m	-
	L-1098	Torebki do zgrzewarki próżniowej - strukturyzowane	20 x 30 cm	100 szt.

### Opis

Próżniowa zgrzewarka do folii i worków. Idealna do pakowania. Wyposażona w lampkę kontrolną informującą o rozpoczęciu procesu zgrzewania oraz schówek na kabel. Powierzchnia zgrzewu: 300 x 2 mm. Z możliwością zgrzewania oraz zgrzewania z odsysaniem powietrza (próżniowego).

**Moc:** 110 W, 230 V ~, 50 Hz.

**Wydajność pompy:** 11 l / min, 0,711 bar.

**Wymiary:** 39,0 x 16,0 x 8,8 cm.

#### W zakresie dostawy:

- zgrzewarka,
- 15 strukturyzowanych torebek próżniowych o wym. 20 x 30 cm,
- pojemnik do przechowywania próżniowego o poj. 0,6 l,
- 2 zatyczki próżniowe do butelek.

**Uwaga:** Do użytkowania ze zgrzewarką zalecamy worki i rękawy strukturyzowane - umożliwiają one prawidłową pracę zgrzewarki i wytworzenie próżni.