




Transiluminator

- Powierzchnia świetlna 22 x 28 cm.
- Lampy UV 6 x 15 W.
- Ze zintegrowanym reflektorem wysokopołyskowym.
- Pokrywa ochronna ze szkła plexiglas blokująca promienie UV.
- Z dmuchawą chłodzącą.
- Z wyłącznikiem bezpieczeństwa (przepis VDE).
- Z urządzeniem do bezstopniowej regulacji jasności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość fal
	2-2020	Transiluminator, lampy UV-A	320 - 380 nm

Opis

- Powierzchnia świetlna 22 x 28 cm.
- Lampy UV 6 x 15 W.
- Ze zintegrowanym reflektorem wysokopołyskowym.
- Pokrywa ochronna ze szkła plexiglas blokująca promienie UV.
- Z dmuchawą chłodzącą.
- Z wyłącznikiem bezpieczeństwa (przepis VDE).
- Z urządzeniem do bezstopniowej regulacji jasności.