



## Kieszonkowa latarka kryptonowa, wodoszczelna

Wodoszczelna latarka kieszonkowa kryptonowa z promieniem światła o dużym zasięgu. Obudowa z nierdzewnej stali szlachetnej, tworzywa sztucznego ABS i gumy, odporna na uderzenia. Z pętelką do przenoszenia i uchwytami na zapasowe żarówki. Niezawodna przy stosowaniu na wolnym powietrzu.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                             |
|---|---------|-----------------------------------|
|  | 2-1797  | Latarka kieszonkowa, wodoszczelna |

### Opis

Wodoszczelna latarka kieszonkowa kryptonowa z promieniem światła o dużym zasięgu. Obudowa z nierdzewnej stali szlachetnej, tworzywa sztucznego ABS i gumy, odporna na uderzenia. Z pętelką do przenoszenia i uchwytami na zapasowe żarówki. Niezawodna przy stosowaniu na wolnym powietrzu.

**Zasięg promienia światła:** co najmniej 65 m.

**Ciężar z bateriami:** 463 g.

**Główka:** średnica 68 mm.

**Długość:** 208 mm.

Dostarczana wraz z bateriami. Zapasowe baterie są dostępne pod [Nr-Art. 2-3026](#) (2 x LR20, Mono D).