

















## Przeźroczysty wąż silikonowy



Standardowy, przeźroczysty wąż silikonowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Śr. wew.	Gr. ścianki
	E-4192	Przeźroczysty wąż silikonowy	3 mm	1 mm	1,0 mm
	E-4193	Przeźroczysty wąż silikonowy	4 mm	1 mm	1,5 mm
	E-4194	Przeźroczysty wąż silikonowy	4 mm	2 mm	1,0 mm
	E-4195	Przeźroczysty wąż silikonowy	5 mm	3 mm	1,0 mm
	E-4196	Przeźroczysty wąż silikonowy	6 mm	3 mm	1,5 mm
	E-4197	Przeźroczysty wąż silikonowy	7 mm	4 mm	1,5 mm
	E-4198	Przeźroczysty wąż silikonowy	8 mm	5 mm	1,5 mm
	E-4199	Przeźroczysty wąż silikonowy	9 mm	6 mm	1,5 mm
	E-4200	Przeźroczysty wąż silikonowy	10 mm	7 mm	1,5 mm
	E-4201	Przeźroczysty wąż silikonowy	11 mm	8 mm	1,5 mm
	E-4202	Przeźroczysty wąż silikonowy	12 mm	8 mm	2,0 mm
	E-4203	Przeźroczysty wąż silikonowy	13 mm	9 mm	2,0 mm
	E-4204	Przeźroczysty wąż silikonowy	14 mm	10 mm	2,0 mm
	E-4205	Przeźroczysty wąż silikonowy	16 mm	12 mm	2,0 mm

## Opis

Standardowy, przezroczysty wąż silikonowy.

**Twardość wg Shore'a:** 55 A.

**Odporność na temperaturę:** -60°C do +180°C, krótkotrwale do +260°C. Odpowiedni także do pomp perystaltycznych.

**Uwaga:** wszystkie ceny węży liczone są za jeden metr.