



## Wężę z neoprenu

Wężę z elastomeru termoplastycznego, czarne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. zew.	Śr. wew.	Gr. ścianki	Dł. rolki
	7-9247	Wąż z neoprenu	6,4 mm	3,2 mm	1,6 mm	15 m
	7-9248	Wąż z neoprenu	8,0 mm	4,8 mm	1,6 mm	15 m
	7-9249	Wąż z neoprenu	9,6 mm	6,4 mm	1,6 mm	15 m
	7-9250	Wąż z neoprenu	11,2 mm	8,0 mm	1,6 mm	15 m
	7-9251	Wąż z neoprenu	12,7 mm	9,5 mm	1,6 mm	15 m
	7-9252	Wąż z neoprenu	17,5 mm	12,7 mm	2,4 mm	15 m

### Opis

Wężę z elastomeru termoplastycznego, czarne.

**Twardość wg Shore'a:** 61 A.

**Dopuszczalny zakres temperatury pracy:** od -60°C do +135°C.

Nadają się do zastosowania w pompach perystaltycznych. Charakteryzują się długą żywotnością. Odporne na wiele chemikaliów oraz na ozon. Dostarczane w rolkach o dł. 15 m.

\* Wartości podane w tabeli w kolumnie „Ścianka” odpowiadają grubości ścianki węża.