









**Filtr sfałdowany - typ 3 hw**



Filtr sfałdowany. Przeznaczony do ogólnych zastosowań filtracyjnych. Typ 3 hw.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Średnica	Szt./Op.
	E-1413	Filtr sfałdowany	3 hw	90 mm	100 szt.
	E-1414	Filtr sfałdowany	3 hw	110 mm	100 szt.
	E-1415	Filtr sfałdowany	3 hw	125 mm	100 szt.
	E-1416	Filtr sfałdowany	3 hw	150 mm	100 szt.
	E-1417	Filtr sfałdowany	3 hw	185 mm	100 szt.
	E-1418	Filtr sfałdowany	3 hw	240 mm	100 szt.
	E-1419	Filtr sfałdowany	3 hw	270 mm	100 szt.
	E-1420	Filtr sfałdowany	3 hw	320 mm	100 szt.

**Opis**

Filtr sfałdowany. Przeznaczony do ogólnych zastosowań filtracyjnych. Typ 3 hw.

**Gramatura:** 65 g/m<sup>2</sup>.

**Szybkość filtracji:** 20 s/10 ml.