



## Pipety samonapełniające Acura<sup>®</sup> manual 865



Pipety Acura<sup>®</sup> manual 865 to **automatycznie napełniające się pipety** służące do powtarzalnego dozowania mikrolitrowych objętości. Wykonane ze starannie dobranych materiałów, które zapewniają trwałość i odporność na agresywne media. Produkowane w Szwajcarii. Instrumenty łączą łatwość obsługi pipet automatycznych z elastycznością dozowników powtarzalnych (stepperów). Dodatkowym atutem jest brak konieczności wykorzystywania zużywalnych końcówek, co umożliwia znaczne oszczędności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Nr producenta
	N-0592	Pipeta dozująca Acura <sup>®</sup> manual 865	5-50 µl	0,1 µl	865-0050
	N-0593	Pipeta dozująca Acura <sup>®</sup> manual 865	20-200 µl	0,2 µl	865-0200
	N-0594	Pipeta dozująca Acura <sup>®</sup> manual 865	100-1000 µl	1 µl	865-1000

### Opis

Pipety dozujące Acura<sup>®</sup> manual 865 są **automatycznie napełniającymi się pipetami** przeznaczonymi **do powtarzalnego dozowania** mikrolitrowych objętości. Charakteryzują się doskonałą ergonomią. Kształt i mały ciężar pipety zapewniają większy komfort pracy. Mają miękko przesuwający się tłok, znacznie zmniejszający zmęczenie dłoni podczas wykonywanych prac. Posiadają **niezawodny system zaworów**, który zapewnia wysoką wydajność dozowania objętość po objętości. **Obracana dolna część pipety** umożliwia optymalne ustawienie końcówki. Łatwy i precyzyjny **system kalibracji Swift-set** ze zintegrowanym pokrętkiem i blokadą sprawia, że wykonywane prace są szybsze i łatwiejsze.

**Przyrząd dostarczany z węzem silikonowym o dł. 90 cm.** Istnieje także możliwość podłączenia opcjonalnych źródeł napełniania: butelek, fiolek, naczynek, strzykawkę. Dysza wylotowa pasuje do wszystkich igieł i kaniuli ze złączem Luer-Lock. Opcjonalna [kaniuła z PTFE](#) zapewnia zwiększoną odporność chemiczną. [Głowice 4- lub 8-kanalowe](#) ułatwiają pracę z płytkami mikrotitracyjnymi. Istnieje **możliwość autoklawowania zmontowanej pipety w 121°C.**