



Sączki filtracyjne z bibuły - bezfosforanowe - typ MN 617 G



Bezfosforanowe bibuły filtracyjne do analizy gleby i oznaczania fosforanów w hutach, stalowniach itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Średnica	Szt./Op.
	B-2559	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe	MN 617 G	55 mm	100 szt.
	B-2560	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe	MN 617 G	70 mm	100 szt.
	B-2561	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe	MN 617 G	90 mm	100 szt.
	B-2562	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe	MN 617 G	110 mm	100 szt.
	B-2563	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe	MN 617 G	125 mm	100 szt.
	B-2564	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe	MN 617 G	150 mm	100 szt.
	B-2565	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe	MN 617 G	185 mm	100 szt.
	B-2566	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe	MN 617 G	240 mm	100 szt.
	B-2567	Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe	MN 617 G	320 mm	100 szt.

Opis

Bezfosforanowe bibuły filtracyjne do analizy gleby i oznaczania fosforanów w hutach, stalowniach itp.

Czas filtracji: 9 s.

Typ MN 617 G - okrągłe filtry bezfosforanowe, grubość 0,20 mm, szybka filtracja.