



## Miernik próżni z regulacją

Nie zawiera rtęci. Łatwy odczyt próżni w mbar. Dokładna skala co 10 mbar. Wbudowany precyzyjny zawór regulacyjny do ustawiania próżni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-5015	Miernik próżni z precyzyjnym zaworem regulacyjnym

### Opis

Nie zawiera rtęci. Łatwy odczyt próżni w mbar. Dokładna skala co 10 mbar. Wbudowany precyzyjny zawór regulacyjny do ustawiania próżni.

**Wskazanie:** 1020 - 0 mbar.

**Oliwki podłączeniowe:** do węży o średnicy wew. 8-9 mm.

**Wymiary:** 150 x 80 x 80 mm.