


**Mieszadło magnetyczne Topolino mobil**



Kompaktowe i wygodne minimieszadło magnetyczne do mieszania objętości do 250 ml. Posiada silnik bezszczotkowy, niewymagający konserwacji. Płyta mieszadła wykonana z PP. Z bezstopniową regulacją prędkości. Długi czas pracy (8-12 godz.) przy krótkim czasie ładowania (2-3 godz.). Zasilane standardowymi akumulatorkami AA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0091	Mieszadło magnetyczne Topolino mobil	0003381300

**Opis**

Kompaktowe i wygodne minimieszadło magnetyczne do mieszania objętości do 250 ml. Posiada silnik bezszczotkowy, niewymagający konserwacji. Płyta mieszadła wykonana z PP. Z bezstopniową regulacją prędkości. Długi czas pracy (8-12 godz.) przy krótkim czasie ładowania (2-3 godz.). Zasilane standardowymi akumulatorkami AA. Dostarczane wraz z zasilaczem.

**Dane techniczne:**

**Maksymalna objętość mieszania (H<sub>2</sub>O):** 250 ml.

**Prędkość obrotowa:** 300 – 1800 rpm.

**Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529:** IP 20.

**Dane techniczne**

<b>Maksymalna objętość mieszania (H<sub>2</sub>O)</b>	250 ml
<b>Prędkość obrotowa</b>	300 – 1800 rpm
<b>Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529</b>	IP 20