



Mieszadło magnetyczne Topolino



Małe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania substancji o objętości do 250 ml. Wyposażone w bezszczotkowy silnik o długiej żywotności. Zakres prędkości obrotowej nastawiany bezstopniowo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. dł. mieszadełka mag.	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Nr producenta
	K-1030	Mieszadło magnetyczne Topolino	300-1800 obr./min	30 mm	95 x 37 x 115 mm	0003368000

Opis

Małe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania substancji o objętości do 250 ml. Wyposażone w bezszczotkowy silnik o długiej żywotności. Zakres prędkości obrotowej nastawiany bezstopniowo.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	1
Maksymalna mieszana objętość płynu (H ₂ O)	0,25 l
Moc silnika: wejściowa / wyjściowa	1 / 0,8 W
Ustawienie prędkości obrotowej	bezstopniowe
Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza	tworzywo sztuczne (polipropylen)
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia	5-40°C

Parametr	Wartość
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Ciężar	320 g
Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 21