



## Mieszadło magnetyczne Topolino



Małe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania substancji o objętości do 250 ml. Wyposażone w bezszczotkowy silnik o długiej żywotności. Zakres prędkości obrotowej nastawiany bezstopniowo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. dł. mieszadełka mag.	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Nr producenta
	K-1030	Mieszadło magnetyczne Topolino	300-1800 obr./min	30 mm	95 x 37 x 115 mm	0003368000

### Opis

Małe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania substancji o objętości do 250 ml. Wyposażone w bezszczotkowy silnik o długiej żywotności. Zakres prędkości obrotowej nastawiany bezstopniowo.

### Dane techniczne

Parametr	Wartość
Liczba stanowisk	1
Maksymalna mieszana objętość płynu (H <sub>2</sub> O)	0,25 l
Moc silnika: wejściowa / wyjściowa	1 / 0,8 W
Ustawienie prędkości obrotowej	bezstopniowe
Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza	tworzywo sztuczne (polipropylen)
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia	5-40°C

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
<b>Dopuszczalna wilgotność względna</b>	80%
<b>Ciężar</b>	320 g
<b>Napięcie</b>	100-240 V
<b>Częstotliwość</b>	50/60 Hz
<b>Klasa ochrony wg DIN EN 60529</b>	IP 21