



Wkraplacze cylindryczne



Wkraplacze cylindryczne ze szkła borokrzemowego 3.3. Z podziałką i kranem wykonanym ze szkła lub z PTFE. Wyposażone w dwa szlify: górny pozwala na zamknięcie wkraplacza korkiem, a dolny umożliwia dokładne dopasowanie do kolby, do której wkraplane będą odczynniki. Dostępne pojemności od 25 ml do 1000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szlif wew.	Szlif zew.	Podziałka	Kran
	G-5141	Wkrapłacz cylindryczny	25 ml	NS 14/23	NS 14/23	0,5 ml	szklany
	G-5142	Wkrapłacz cylindryczny	50 ml	NS 14/23	NS 14/23	1 ml	szklany
	G-5143	Wkrapłacz cylindryczny	50 ml	NS 29/32	NS 29/32	1 ml	szklany
	G-5144	Wkrapłacz cylindryczny	100 ml	NS 14/23	NS 14/23	2 ml	szklany
	G-5145	Wkrapłacz cylindryczny	100 ml	NS 29/32	NS 29/32	2 ml	szklany
	G-5146	Wkrapłacz cylindryczny	250 ml	NS 29/32	NS 29/32	5 ml	szklany
	G-5147	Wkrapłacz cylindryczny	500 ml	NS 29/32	NS 29/32	10 ml	szklany
	G-5148	Wkrapłacz cylindryczny	1000 ml	NS 29/32	NS 29/32	20 ml	szklany
	G-5151	Wkrapłacz cylindryczny	25 ml	NS 14/23	NS 14/23	0,5 ml	PTFE
	G-5152	Wkrapłacz cylindryczny	50 ml	NS 14/23	NS 14/23	1 ml	PTFE
	G-5153	Wkrapłacz cylindryczny	50 ml	NS 29/32	NS 29/32	1 ml	PTFE
	G-5154	Wkrapłacz cylindryczny	100 ml	NS 14/23	NS 14/23	2 ml	PTFE
	G-5155	Wkrapłacz cylindryczny	100 ml	NS 29/32	NS 29/32	2 ml	PTFE
	G-5156	Wkrapłacz cylindryczny	250 ml	NS 29/32	NS 29/32	5 ml	PTFE
	G-5157	Wkrapłacz cylindryczny	500 ml	NS 29/32	NS 29/32	10 ml	PTFE
	G-5158	Wkrapłacz cylindryczny	1000 ml	NS 29/32	NS 29/32	20 ml	PTFE

Opis

Wkraplacz o cylindrycznym kształcie wykonany ze szkła borokrzemowego. Z podziałką, która ułatwia ocenę objętości. Wkraplacze wyposażone są w kran wykonany ze szkła lub z PTFE. Dostępne w aż 6 pojemnościach: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1000 ml. Wkraplacze cylindryczne Lenz posiadają dwa połączenia szlifowe. Górny szlif pozwala na zamknięcie wkraplacza korkiem szklanym lub plastikowym (do kupienia osobno). Natomiast szlif dolny umożliwia dokładne dopasowanie wkraplacza do kolby, do której wkraplane będą odczynniki.

Model o pojemności 25 ml dostępny jest ze szlifami NS 14/23. Wkraplacze o poj. 50 ml oraz 100 ml są występują w wariacie ze szlifem NS 14/23 lub NS 29/32. Modele o największej pojemności: 250 ml, 500 ml oraz 1000 ml oferowane są wyłącznie ze szlifami NS 29/32.