







## Butelki laboratoryjne Duran Pressure plus+ - oranżowe - o poj. 100 ml - 1 l



Oranżowe butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran®. Z gwintem GL 45 oraz łatwą do odczytania niebieską skalą i polem do opisu. Dzięki specjalnej geometrii zgodnej z normą ISO 4796-1 są odporne na działanie podwyższonego lub obniżonego ciśnienia w zakresie od -1 bar do +1,5 bar. Dzięki bursztynowemu zabarwieniu szkła zapewniają ochronę przed światłem ultrafioletowym zgodnie z międzynarodowymi standardami USP/EP. Dedykowane do przechowywania i transportu substancji wrażliwych na światło, które mogą ulec fotodegradacji. **Butelki dostarczane są bez zakrętek i pierścieni wylewowych.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr.zew.	Wysokość	Gwint	Szt./Op.
	G-2624	Butelka laboratoryjna Duran® pressure plus+	oranżowa	100 ml	56 mm	100 mm	GL45	1 szt.
	G-2626	Butelka laboratoryjna Duran® pressure plus+	oranżowa	250 ml	70 mm	138 mm	GL45	1 szt.
	G-2627	Butelka laboratoryjna Duran® pressure plus+	oranżowa	500 ml	86 mm	176 mm	GL45	1 szt.
	G-2629	Butelka laboratoryjna Duran® pressure plus+	oranżowa	1000 ml	101 mm	225 mm	GL45	1 szt.

### Opis

Oranżowe butelki laboratoryjne Duran Pressure plus+ wykonane są ze szkła borokrzemowego 3.3. Wykazują wysoką odporność na działanie ciśnienia. Spełniają wymogi normy DIN ISO 1595 (GS). Dzięki zmienionej geometrii są odpowiednie do prac w zakresie od -1 do +1,5 bar. Przy działaniu podwyższonego ciśnienia mogą być stosowane w temperaturze do 140°C. Butelki laboratoryjne Duran Pressure plus+ dostępne są w 4 pojemnościach: 100, 250, 500 oraz 1000 ml. Wyposażone w łatwą do odczytania niebieską skalę i pole do opisu. Oranżowe butelki laboratoryjne Duran® Pressure plus+ doskonale sprawdzą się do przechowywania niebezpiecznych lub cennych próbek wrażliwych na działanie światła. Ich wyjątkową cechą jest zabarwienie tylko zewnętrznej części butelki. Dzięki temu powierzchnia wewnętrzna, która ma styczność z przechowywanymi substancjami, ma standardowe właściwości szkła Duran®.

**Butelki dostarczane są bez zakrętek i pierścieni wylewowych.** Gama zakrętek do butelek z gwintem Duran® obejmuje: [standardowe zakrętki z PP](#) w różnych kolorach, [zakrętki z pierścieniem plombującym](#), odporne mechanicznie i termicznie zakrętki Duran® wykonane z PBT ([bez otworu](#) lub [z otworem](#)), zakrętki z otworem na elektrodę, [zakrętki z membraną](#) oraz przeznaczone do zastosowań farmaceutycznych [zakrętki Duran Premium](#).