



## Zakrętki z PBT z otworem - bez septy



Zakrętki z otworem wykonane z PBT. Pasują do gwintów GL. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -45 do +180 °C. Oryginalny produkt Duran. Septy sprzedawane osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Śr. otworów	Szt./Op.
	G-0245	Zakrętki z PBT z otworem	GL14	9,5 mm	10 szt.
	G-0246	Zakrętka z PBT z otworem	GL18	11 mm	10 szt.
	G-0247	Zakrętki z PBT z otworem	GL25	15 mm	10 szt.
	G-0248	Zakrętka z PBT z otworem	GL32	20 mm	10 szt.
	G-0249	Zakrętka z PBT z otworem	GL45	34 mm	10 szt.

### Opis

Oryginalne zakrętki Duran z otworem. Wykonane z PBT. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -45 do +180 °C. Kompatybilne z gwintowanymi butelkami Duran. Autoklawowalne.

Septy z kauczuku silikonowego [z otworem](#) lub [bez otworu](#) są sprzedawane osobno. Do kupienia dostępne są również kompatybilne z zakrętkami PBT [pierścienie wylewowe z ETFE](#). Zakrętki Duran z PBT występują również w wersji [bez otworu](#).

Gama zakrętek do butelek z gwintem DURAN obejmuje ponadto: [kolorowe zakrętki z PP](#), [zakrętki z membraną](#), dedykowane do przemysłu farmaceutycznego [zakrętki Duran Premium](#) oraz [zakrętki z pierścieniem plombującym](#).