




## Wytrząsarka rolkowa - Sunlab SU1400



Wytrząsarka rolkowa o jednostajnym, łagodnym ruchu obrotowym. Posiada 6 gumowych rolek do delikatnego mieszania próbek w probówkach lub małych butelkach o maksymalnej śr. do 100 mm. Nadaje się do pracy ciągłej.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa               | Pręd. obrotowa |
|---|---------|---------------------|----------------|
|  | D-8400  | Wytrząsarka rolkowa | 0-70 obr./min  |

### Opis

Wytrząsarka rolkowa o jednostajnym, łagodnym ruchu obrotowym. Posiada 6 gumowych rolek do delikatnego mieszania próbek w probówkach lub małych butelkach o maksymalnej śr. do 100 mm. Nadaje się do pracy ciągłej.

#### Dane techniczne:

**Zasilanie:** 220-240 V, 50-60 Hz

**Prędkość obrotowa:** 0-70 obr./min

**Ilość rolek:** 6

**Maks. obciążenie:** 4 kg

**Ruch przechylny:** 25 mm

**Długość rolki:** 280 mm

**Wymiary urządzenia:** 450 x 260 x 120 mm

**Ciężar:** 4,5 kg

**Dopuszczalna temperatura otoczenia:** od +5 do +40°C

**Dopuszczalna względna wilgotność powietrza:** maks. 80%

**Certyfikaty:** DIN EN60529, IP21