



Wytrząsarka o ruchu kołowym z możliwością regulacji - Sunlab SU1020



Wytrząsarka o ruchu kołowym i amplitudzie 20 mm. Przeznaczona do łagodnego mieszania mediów. Analogowa, bezstopniowa regulacja prędkości. Dołączone klamry zaciskowe umożliwiają pracę z kolbami Erlenmeyera. Smukła konstrukcja pozwala na stosowanie urządzenia w ciepłarkach i lodówkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ruch
	D-8020	Wytrząsarka o ruchu kołowym z możliwością regulacji - Sunlab SU1020	kołowy, 20 mm
	D-8021	Platforma uniwersalna do zamocowania klamer zaciskowych	-
	D-8022	Klamra zaciskowa dla kolby o poj. 25 ml	-
	D-8023	Klamra zaciskowa dla kolby o poj. 50 ml	-
	D-8024	Klamra zaciskowa dla kolby o poj. 100 ml	-
	D-8025	Klamra zaciskowa dla kolby o poj. 200/250 ml	-
	D-8026	Klamra zaciskowa dla kolby o poj. 500 ml	-

Opis

Wytrząsarka o ruchu kołowym i amplitudzie 20 mm. Przeznaczona do łagodnego mieszania mediów. Analogowa, bezstopniowa regulacja prędkości. Dołączone klamry zaciskowe umożliwiają pracę z kolbami Erlenmeyera. Smukła konstrukcja pozwala na stosowanie urządzenia w ciepłarkach i lodówkach.

Na platformie uniwersalnej można zamocować następujące elementy: 10 klamer zaciskowych dla kolb Erlenmeyera o poj. 25 ml, 8 klamer zaciskowych dla kolb Erlenmeyera o poj. 50 ml, 6 klamer zaciskowych dla kolb Erlenmeyera o poj. 100 ml, 4 klamry zaciskowe dla kolb Erlenmeyera o poj. 200/250 ml, 2 klamry zaciskowe dla kolb Erlenmeyera o poj. 500 ml.

Dostawa obejmuje: Urządzenie, antypoślizgową matę gumową, gumowe opaski do mocowania naczyń na platformie wytrząsającej, kabel przyłączeniowy oraz platformę wytrząsającą.

Dane techniczne:**Zasilanie:** 220-240 V, 50-60 Hz.**Wymiary platformy:** 23 x 21 cm.**Maks. obciążenie:** do 3 kg.**Ruch wytrząsający:** 20 mm.**Prędkość:** 0-200 obr./min.**Wymiary urządzenia:** 33 x 27 x 11 cm.**Ciężar:** 3 kg.**Dopuszczalna temperatura otoczenia:** od +5 do +40°C.**Dopuszczalna względna wilgotność powietrza:** maks. 80%.**Certyfikaty:** DIN EN 60529, IP21.