



## Kolba odbieralnikowa do wyparki



Kolba okrągłodenna ze szkła Duran przeznaczona do obierania odparowanej cieczy w wyparkach rotacyjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szlif	Średnica
	G-5701	Kolba odbieralnikowa do wyparki	100 ml	KS 35/20	64 mm
	G-5702	Kolba odbieralnikowa do wyparki	250 ml	KS 35/20	85 mm
	G-5703	Kolba odbieralnikowa do wyparki	500 ml	KS 35/20	105 mm
	G-5704	Kolba odbieralnikowa do wyparki	1000 ml	KS 35/20	131 mm
	G-5705	Kolba odbieralnikowa do wyparki	2000 ml	KS 35/20	166 mm

### Opis

Kolba odbieralnikowa ze szkła borokrzemowego 3.3 Duran przeznaczona do wyparek próżniowych. Wyposażona w szlif kulisty S 35. Kolby dostępne w 5 pojemnościach: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml oraz 2000 ml. Posiadają białe pole do opisu.