



Uchwyt do płytek reakcyjnych do wytrząsarek - Lauda



Uchwyt do płytek typ 3910 (Nr-Art. K-1614) przeznaczony jest do zamocowania płytek reakcyjnych na platformie wytrząsarki. Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Dostawa obejmuje komplet wraz z akcesoriami mocującymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1614	Ramka do mocowania płytek mikrotitracyjnych	3910-A000061

Opis

Uchwyt do płytek typ 3910 (Nr-Art. K-1614) przeznaczony jest do zamocowania płytek reakcyjnych na **platformie** wytrząsarki Varioshake. Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Dostawa obejmuje komplet wraz z akcesoriami mocującymi.

Uchwyt pasuje do następujących platform:

- [K-1605](#) - platforma typ 3950 - możliwe zamontowanie maks. 4 płytek na platformie,
- [K-1606](#) - platforma typ 3966 - możliwe zamontowanie maks. 6 płytek na platformie,
- [K-1607](#) - platforma typ 3980 - możliwe zamontowanie maks. 15 płytek na platformie.

Uchwyt pasuje do następujących modeli wytrząsarek Varioshake firmy Lauda: VS 8 OE ([K-8651](#)), VS 8 O ([K-8654](#)), VS 8 B ([K-8664](#)), VS 8 BE ([K-8661](#)) oraz VS 15 O ([K-8655](#)) oraz VS 15 B ([K-8665](#)). Może być stosowany również w inkubatorach z wytrząsaniem Varioshake VS OI ([K-8682-K-8684](#)).