



Uchwyty na rozdzielacze do wytrząsarek - Lauda



Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej. Dostawa obejmuje komplet wraz z akcesoriami mocującymi. Kompatybilne z platformami Lauda: K-1605 oraz K-1606. Do wytrząsarek Lauda Varioshake z serii VS 8 oraz VS 15 O (K-8655) i VS 15 B (K-8665).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do rozdzielaczy o poj.	Nr producenta	Typ
	K-1625	Uchwyt do rozdzielacza	50 ml	3957-A000054	wg Squibba
	K-1626	Uchwyt do rozdzielacza	100 ml	3958-A000055	wg Squibba
	K-1627	Uchwyt do rozdzielacza	250 ml	3959-A000056	wg Squibba
	K-1629	Uchwyt do rozdzielacza	250 ml	3955-A000057	gruszkowy
	K-1628	Uchwyt do rozdzielacza	500 ml	3956-A000058	wg Squibba

Opis

Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej. Dostawa obejmuje komplet wraz z akcesoriami mocującymi.

Mogą zostać zamontowane na platformie [K-1605](#) lub [K-1606](#) i pasują do wytrząsarek z serii VS 8: VS 8 OE ([K-8651](#)), VS 8 O ([K-8654](#)), VS 8 B ([K-8664](#)), VS 8 BE ([K-8661](#)) oraz VS 15 O ([K-8655](#)) oraz VS 15 B ([K-8665](#)).

Maksymalną liczbę uchwytów, którą można zamontować na odpowiednich platformach można sprawdzić w tabeli poniżej: [dodatkowe dane](#).

Nr-Art.	Nr producenta	Do rozdzielaczy o poj.	Śr. szyjki (szlif)	Maks. ilość uchwytów na platformie	
				K-1605 (do modeli VS 8)	K-1606 (do modeli VS 15 O, VS 15 B)
K-1625	3957 /A000054	50 ml	NS 19/26 (model Squibba)	6 szt.	11 szt.

Nr-Art.	Nr producenta	Do rozdzielaczy o poj.	Śr. szyjki (szlif)	Maks. ilość uchwytów na platformie	
				K-1605 (do modeli VS 8)	K-1606 (do modeli VS 15 O, VS 15 B)
K-1626	3958 / A000055	100 ml	NS 19/26 (model Squibba)	6 szt.	11 szt.
K-1627	3959 / A000056	250 ml	NS 19/26 (model Squibba)	4 szt.	8 szt.
K-1629	3955 / A000057	250 ml	NS 29/32 (model gruszkowy)	4 szt.	8 szt.
K-1628	3956 / A000058	500 ml	NS 29/32 (model Squibba)	3 szt.	6 szt.