
















Lejki ze spiekami do filtracji - cylindryczne



Cylindryczne lejki filtracyjne ze szkła Duran z wbudowanymi spiekanymi dyskami o różnej porowatości. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Dostępne w 6 pojemnościach od 50 ml do 4000 ml. Spieki o porowatości 1-5.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Porowatość
	G-2901	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	50 ml	35 mm	1
	G-2902	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	50 ml	35 mm	2
	G-2903	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	50 ml	35 mm	3
	G-2904	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	50 ml	35 mm	4
	G-2905	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	50 ml	35 mm	5
	G-2911	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	75 ml	45 mm	1
	G-2912	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	75 ml	45 mm	2
	G-2913	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	75 ml	45 mm	3
	G-2914	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	75 ml	45 mm	4
	G-2915	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	75 ml	45 mm	5
	G-2921	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	125 ml	60 mm	1
	G-2922	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	125 ml	60 mm	2
	G-2923	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	125 ml	60 mm	3
	G-2924	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	125 ml	60 mm	4
	G-2925	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	125 ml	60 mm	5
	G-2931	Lejek filtracyjny ze spiekami - Duran	500 ml	95 mm	1

	G-2932	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	500 ml	95 mm	2
	G-2933	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	500 ml	95 mm	3
	G-2934	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	500 ml	95 mm	4
	G-2935	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	500 ml	95 mm	5
	G-2941	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	1000 ml	120 mm	1
	G-2942	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	1000 ml	120 mm	2
	G-2943	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	1000 ml	120 mm	3
	G-2944	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	1000 ml	120 mm	4
	G-2945	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	1000 ml	120 mm	5
	G-2951	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	4000 ml	175 mm	1
	G-2952	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	4000 ml	175 mm	2
	G-2953	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	4000 ml	175 mm	3
	G-2954	Lejek filtracyjny ze spiekem - Duran	4000 ml	175 mm	4

Opis

Lejki filtracyjne ze spiekem wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Kształt cylindryczny. Dla próbek o mniejszej objętości dostępne są stożkowe lejki ze spiekem (G-2893, G-2894). Lejki ze spiekem można stosować bez filtra bibułowego lub membranowego. Wykazują wysoką odporność chemiczną i termiczną. Można je stosować z większością żrących, agresywnych odczynników, w tym z amoniakiem i stężonym kwasem siarkowym. Dla przyspieszenia procesu filtracji mogą być stosowane z kolbą ssawkową połączoną poprzez stożkową uszczelkę Guko. W zależności od objętości filtratu dostępnych jest aż 6 pojemności: 50 ml, 75 ml, 125 ml, 500 ml, 1000 ml, 4000 ml.

Dla lejków ze spiekem o pojemności 50-1000 ml dostępne są modele z porowatością spieku G1, G2, G3, G4 oraz G5. Dla lejków o największej pojemności (4000 ml) dostępne są 4 modele ze spiekem o porowatości 1, 2, 3 oraz 4.

Do podłączenia lejków filtracyjnych Duran do kolby próżniowej niezbędna jest stożkowa [uszczelka Guko](#).

Do sączenia próbek o mniejszej objętości sprawdzą się [lejki stożkowe o poj. 25 ml](#) lub [tygle filtracyjne o poj. 8 ml – 50ml](#). Firma Duran oferuje również rozwiązania z wymiennymi spiekami w skręcanych zestawach do filtracji Duran ([G-2841-G-2843](#)) oraz w zestawach do filtracji próżniowej ([G-2881, G-2882](#)).