






Lejki z gwintem do skręcanych zestawów filtracyjnych Duran



Zapasowe lejki z gwintem przeznaczone do [skręcanych zestawów filtracyjnych Duran](#). Wykonane z niebieskiego polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Średnica	Śr. zew. nóżki
	G-2854	Lejek z gwintem do zestawu filtracyjnego	28 mm	24 mm	10 mm
	G-2855	Lejek z gwintem do zestawu filtracyjnego	54 mm	50 mm	12 mm
	G-2856	Lejek z gwintem do zestawu filtracyjnego	95 mm	90 mm	18 mm

Opis

Zapasowe lejki z gwintem przeznaczone do [skręcanych zestawów filtracyjnych Duran](#). Lejek wraz z [nasadką ze szkła Duran](#), [uszczelkami](#) oraz [spiekany dyskiem](#) o odpowiedniej średnicy lub [krążkiem perforowanym](#) tworzy zestaw. Za pomocą [uszczelki Guko](#) można zamontować go na kolbie ssawkowej. Wykonany z niebieskiego polipropylenu. Dostępne są 3 rozmiary lejków. G-2854 ma gwint 28 mm i pasuje do nasadki [G-2851](#) o poj. 30 ml. Lejek G-2855 pasuje do nasadki [G-2852](#) (gwint 54 mm, poj. 250 ml). Największy model – G-2856 z gwintem o śr. 95 mm pasuje do nasadki [G-2853](#) o poj. 1000 ml.