



Wytrząsarka Vibramax 100



Wytrząsarka uniwersalnego użytku o ruchu kołowo-wibracyjnym, z płynną regulacją prędkości. Vibramax 100 posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz silnik niewymagający konserwacji. Vibramax 100 standardowo wyposażona jest w gumową platformę z wybrzuszeniem na krawędziach. **Platformę z dwoma wałkami napinającymi prosimy zamawiać osobno.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1750	Wytrząsarka Vibramax 100
	K-1760	Platforma uniwersalna dla Vibramax 100 z dwoma wałkami napinającymi

Opis

Wytrząsarka Vibramax 100

Wytrząsarka - charakterystyka

Wytrząsarka uniwersalnego użytku o ruchu kołowo-wibracyjnym, z płynną regulacją prędkości. Vibramax 100 posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz silnik niewymagający konserwacji. Vibramax 100 standardowo wyposażona jest w gumową platformę z wybrzuszeniem na krawędziach.

Platformę z dwoma wałkami napinającymi prosimy zamawiać osobno.

Wytrząsarka - parametry techniczne

Parametr	Vibramax 100
Zakres prędkości	150-1350 obrotów na minutę
Amplituda	3 mm
Maksymalne obciążenie	2 kg
Czas pracy	0-120 min. lub praca ciągła
Moc wyjścia	15 W

Parametr	Vibramax 100
Wymiary urządzenia/Ciężar	245 x 125 x 310 mm / 5,5 kg
Wymiary powierzchni roboczej	220 x 220 mm
Zasilanie	230 V, 50/60 Hz