



Wytrząsarka Promax 1020



Uniwersalna wytrząsarka o ruchu posuwisto-zwrotnym, o maksymalnym obciążeniu 5 kg. Nie wymaga konserwacji. Elektroniczny regulator ruchu mieszającego. Płynna zmiana prędkości. Czasowe programowanie pracy urządzenia lub praca ciągła. Wyposażona w gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. Możliwość montażu innych platform.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1752	Wytrząsarka Promax 1020

Opis

Uniwersalna wytrząsarka firmy Heidolph o ruchu posuwisto-zwrotnym, o maksymalnym obciążeniu 5 kg. Nie wymaga konserwacji. Elektroniczny regulator ruchu mieszającego. Płynna zmiana prędkości. Czasowe programowanie pracy urządzenia lub praca ciągła. Wyposażona w gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. Możliwość montażu innych platform.

[Akcesoria do wytrząsarki Promax 1020](#) Heidolph należy zamawiać osobno. Z wytrząsarką Promax 1020 kompatybilny jest [Inkubator 1000](#) firmy Heidolph.

Dane techniczne

Parametr	Promax 1020
Ruch	posuwisto-zwrotny
Częstotliwość drgań	30-250 drgań na minutę
Zakres ruchu	32 mm
Platforma robocza	258 x 290 mm

Parametr	Promax 1020
Wyświetlacz prędkości	cyfrowy
Czas pracy	0-999 min
Wymiary	320 x 375 x 125 mm
Ciężar	8 kg
Moc (in/out)	30/25 W
Zasilanie	230 V, 50/60 Hz