



Wytrząsarka Duomax 1030



Uniwersalna wytrząsarka o ruchu wahadłowym, o maksymalnym obciążeniu 5 kg. Nie wymaga konserwacji. Elektroniczny regulator ruchu mieszającego. Płynna zmiana prędkości. Czasowe programowanie pracy urządzenia lub praca ciągła. Wyposażona w gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. Możliwość montażu innych platform.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1753	Wytrząsarka Duomax 1030

Opis

Wytrząsarka Duomax 1030

Wytrząsarka – charakterystyka

Uniwersalna wytrząsarka firmy Heidolph o ruchu wahadłowym, o maksymalnym obciążeniu 5 kg. Nie wymaga konserwacji. Elektroniczny regulator ruchu mieszającego. Płynna zmiana prędkości. Czasowe programowanie pracy urządzenia lub praca ciągła. Wyposażona w gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. Możliwość montażu innych platform.

[Akcesoria do wytrząsarki Duomax 1030](#) należy zamawiać osobno. Ponadto, z wytrząsarką Duomax 1030 można stosować [Inkubator 1000](#) Heidolph.

Wytrząsarka – parametry techniczne

Parametr	Duomax 1030
Ruch	wahadłowy
Kąt nachylenia	5°
Częstotliwość drgań	2-50 drgań na minutę
Moc (in/out)	30/25 W
Wymiary/Ciężar	320 x 375 x 185/8 kg
Platforma robocza	258 x 290 mm

Parametr	Duomax 1030
Regulacja prędkości	skala
Czas pracy	0-120 min
Zasilanie	230 V, 50/60 Hz