



## Wytrząsarka Polymax 1040



Uniwersalna wytrząsarka o ruchu oscylacyjnym, o maksymalnym obciążeniu 5 kg. Nie wymaga konserwacji. Elektroniczny regulator ruchu mieszającego. Płynna zmiana prędkości. Czasowe programowanie pracy urządzenia lub praca ciągła. Wyposażona w gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. W zestawie znajduje się nasadka podstawowa (na zdjęciu). Istnieje możliwość montażu innych platform.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1754	Wytrząsarka Polymax 1040

### Opis

#### Wytrząsarka Polymax 1040

#### Wytrząsarka – charakterystyka

Uniwersalna wytrząsarka firmy Heidolph o ruchu oscylacyjnym, o maksymalnym obciążeniu 5 kg. Nie wymaga konserwacji. Elektroniczny regulator ruchu mieszającego. Płynna zmiana prędkości. Czasowe programowanie pracy urządzenia lub praca ciągła. Wyposażona w gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. W zestawie znajduje się nasadka podstawowa (na zdjęciu). Istnieje możliwość montażu innych platform.

[Akcesoria do wytrząsarki Polymax 1040](#) należy zamawiać osobno. Poza szeroką gamą uchwytów na kolby i rozdzielacze, dostępny jest również kompatybilny z Polymax 1040 moduł [Inkubator 1000](#).

#### Wytrząsarka – parametry techniczne

Parametr	Polymax 1040
<b>Ruch</b>	oscylacyjny w 3 płaszczyznach
<b>Kąt nachylenia</b>	5°
<b>Częstotliwość drgań</b>	2-50 drgań na minutę
<b>Regulacja prędkości</b>	skala
<b>Platforma robocza</b>	258 x 290 mm

<b>Parametr</b>	<b>Polymax 1040</b>
<b>Wymiary/Ciężar</b>	320 x 375 x 195/8 kg
<b>Moc (in/out)</b>	30/25 W
<b>Czas pracy</b>	0-120 min
<b>Zasilanie</b>	230 V, 50/60 Hz