



## Zakrętki Duran z PP z portami GL 14 - gwint GL 45



Zakrętki z gwintem GL 45 oraz 2- lub 3-portami z gwintem GL 14. Zastosowane wraz z zakrętkami z otworem G-0264 i wkładkami z PTFE/silikonu (G-0265-G-0268) umożliwiają przyłączenie wężyków do butelki z gwintem GL 45. Wykonane z polipropylenu. Opakowanie zawiera 2 szt. Dostarczane bez akcesoriów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Gwint	Kolor	Szt./Op.
	G-0260	Zakrętki z PP	z 2 portami GL14	GL45	niebieskie	2 szt.
	G-0261	Zakrętki z PP	z 3 portami GL14	GL45	niebieskie	2 szt.

### Opis

Zakrętki z gwintem GL 45 oraz 2- lub 3-portami z gwintem GL 14 do przyłączenia węży do systemów połączeń Duran. Wykonane z polipropylenu w kolorze niebieskim i szarym. Opakowanie zawiera 2 sztuki zakrętek. Są one dostarczane bez akcesoriów.

Do przyłączenia węży niezbędne są dodatkowo niebieskie zakrętki z otworem GL 14 [G-0264](#). Do nich należy następnie dopasować kompatybilne wkładki silikon/PTFE ([G-0265-G-0268](#)), które uszczelniają połączenie. Wkładki te występują w 4 rozmiarach i umożliwiają podłączenie wężyków o śr. zewnętrznej: 1,6 mm ([G-0265](#)), 3,0 mm ([G-0266](#)), 3,2 mm ([G-0267](#)), 6,0 mm ([G-0268](#)).

Zakrętki są kompatybilne ze wszystkimi butelkami z gwintem GL 45. Umożliwiają pobieranie płynu z butelki, np. eluentu do chromatografii. Ten system połączeń umożliwia również wpompowywanie cieczy do butelki.

Nie używane porty można zabezpieczyć poprzez nakręcenie czerwonej zakrętki z PBT z uszczelką z PTFE ([G-0273](#)). Dla zachowania sterylnego środowiska wewnątrz systemu polecamy zastosowanie systemu wyrównującego ciśnienie ([G-0275](#)). Zapasowy filtr przelotowy jest również dostępny do zakupu osobno ([G-0271](#)).