




Wytrząsarka KS 130 control



Wyjątkowo ciche, poręczne i bezawaryjne urządzenie do wytrząsania.

- Ruch:** kołowy.
- Amplituda:** 4 mm.
- Dopuszczalne obciążenie:** 2000 g.
- Dopuszczalny czas pracy:** ciągły.
- Prędkości:** 0-800 obrotów na minutę.
- Wyłącznik czasowy:** 1-599 min.

Akcesoria do wytrząsarki KS 130 control należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1676	Wytrząsarka KS 130 control	0002980100

Opis

Wyjątkowo ciche, poręczne i bezawaryjne urządzenie do wytrząsania.

Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie Labworldsoft oraz kabel do PC

Akcesoria do wytrząsarki KS 130 control należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Parametr	KS 130 control
Ruch	kołowy
Amplituda	4 mm
Dopuszczalne obciążenie	2000 g
Moc silnika (in/out)	45/10 W
Zasilanie	230 V/50-60 Hz

Parametr	KS 130 control
Dopuszczalny czas pracy	ciągły
Prędkości	0-800 obrotów na minutę
Wyświetlacz prędkości i czasu	LED
Wyłącznik czasowy	1-599 min.
Wymiary	270 x 316 x 98 mm
Ciężar	9,8 kg
Dopuszczalna temperatura	5-50°C
Dopuszczalna wilgotność	80%