




Wytrząsarka HS 260 basic



Kompaktowa, płaska, cicha i niezawodna wytrząsarka laboratoryjna, ze stałym momentem obrotowym oraz ochroną przed przeciążeniem. Ruch posuwisto-zwrotny. Dopuszczalne obciążenie 7,5 kg. Szeroka gama akcesoriów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1682	Wytrząsarka horyzontalna HS 260 basic	0003066600

Opis

Wytrząsarka HS 260 basic firmy IKA to kompaktowe, płaskie, ciche i niezawodne urządzenie. Charakteryzuje się stałym momentem obrotowym. Posiada wbudowaną ochronę przed przeciążeniem. Amplituda ruchu posuwisto-zwrotnego wynosi 20 mm. Dopuszczalne wytrząsarki HS 260 basic to 7,5 kg (razem z platformami i uchwytami na kolby). Wytrząsarka może pracować w trybie ciągłym lub przez zadany okres czasu. Prędkość obrotową można regulować w zakresie od 0 do 300 obr./min.

Urządzenie dostarczane jest bez platform - do kupienia osobno. Szeroka gama dostępnych akcesoriów obejmuje platformę uniwersalną z rolkami AS 260.1, platformę perforowaną AS 260.2, platformę do płytek AS 260.3 oraz platformę do rozdzielaczy AS 260.5.

Dane techniczne

Parametr	Wytrząsarka HS 260 basic
Rodzaj ruchu	posuwisto-zwrotna
Amplituda ruchu	20 mm

Parametr	Wytrząsarka HS 260 basic
Dopuszczalne obciążenie (z przystawką)	7,5 kg
Moc silnika wejściowa	45 W
Moc wyjściowa silnika	10 W
Dopuszczalny czas pracy	100 %
Prędkość min. (regulowana)	20 obr./min
Zakres obrotów	0-300 obr./min
Wskaźnik obrotów	LED wierszowy
Programator czasowy	tak
Wskaźnik programatora czasowego	LED wierszowy
Zakres czasu zadanego	5-50 min
Tryb pracy	praca sterowana zegarem i ciągła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	360 x 100 x 420 mm
Ciężar	8,16 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-50 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	80 %
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 21
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zasilanie	45 W