




Wytrząsarka horyzontalna HS 260 control



Kompaktowa, płaska, cicha i niezawodna wytrząsarka laboratoryjna, ze stałym momentem obrotowym oraz ochroną przed przeciążeniem. Wszystkie funkcje mogą być kontrolowane przez program Labworldsoft.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Nr producenta |
|---|---------|---|---------------|
|  | K-1683 | Wytrząsarka horyzontalna HS 260 control | 0003066700 |

Opis

Kompaktowa, płaska, cicha i niezawodna wytrząsarka laboratoryjna, ze stałym momentem obrotowym oraz ochroną przed przeciążeniem. Wszystkie funkcje mogą być kontrolowane przez program Labworldsoft.

Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie Labworldsoft oraz kabel do PC.

Akcesoria do wytrząsarki horyzontalnej HS 260 control należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|-------------------------|-------------------|
| Ruch | posuwisto-zwrotny |
| Amplituda | 20 mm |
| Dopuszczalne obciążenie | 7,5 kg |
| Moc silnika (in/out) | 45/10 W |

| Parametr | Wartość |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Zasilanie | 230 V/50-60 Hz |
| Dopuszczalny czas pracy | ciągły |
| Prędkości | 10-300 obrotów na minutę |
| Wyświetlacz prędkości i czasu | cyfrowy |
| Wyłącznik czasowy | 0-599 min. |
| Wymiary | 360 x 420 x 98 mm |
| Ciężar | 8,8 kg |
| Dopuszczalna temperatura | 5-50°C |
| Dopuszczalna wilgotność | 80% |