




## Wytrząsarka horyzontalna HS 260 control



Kompaktowa, płaska, cicha i niezawodna wytrząsarka laboratoryjna, ze stałym momentem obrotowym oraz ochroną przed przeciążeniem. Wszystkie funkcje mogą być kontrolowane przez program Labworldsoft.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1683	Wytrząsarka horyzontalna HS 260 control	0003066700

### Opis

Kompaktowa, płaska, cicha i niezawodna wytrząsarka laboratoryjna, ze stałym momentem obrotowym oraz ochroną przed przeciążeniem. Wszystkie funkcje mogą być kontrolowane przez program Labworldsoft.

**Wyposażenie dodatkowe:** oprogramowanie Labworldsoft oraz kabel do PC.

Akcesoria do wytrząsarki horyzontalnej HS 260 control należy zamawiać osobno.

### Dane techniczne

Parametr	Wartość
Ruch	posuwisto-zwrotny
Amplituda	20 mm
Dopuszczalne obciążenie	7,5 kg
Moc silnika (in/out)	45/10 W

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
<b>Zasilanie</b>	230 V/50-60 Hz
<b>Dopuszczalny czas pracy</b>	ciągły
<b>Prędkości</b>	10-300 obrotów na minutę
<b>Wyświetlacz prędkości i czasu</b>	cyfrowy
<b>Wyłącznik czasowy</b>	0-599 min.
<b>Wymiary</b>	360 x 420 x 98 mm
<b>Ciężar</b>	8,8 kg
<b>Dopuszczalna temperatura</b>	5-50°C
<b>Dopuszczalna wilgotność</b>	80%