



### Mobilny palnik Bunsena BL 1700

Mobilny palnik Bunsena na naboje ciśnieniowe z gazem propan/butan, z gwintem śrubowym Euro. Regulacja możliwa zarówno w zakresie dopływu spalanego gazu, jak i dopływu powietrza. Czas palenia przy stosowaniu naboju o wadze 230 g (410 ml) wynosi ok. 3-5 godzin. Maks. temp. do 1700°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	B-1420	Mobilny palnik Bunsena w komplecie z nabojem	-
	B-1421	Zapasowy nabój z gwintem śrubowym na propan/butan	230 g (410 ml)

#### Opis

Mobilny palnik Bunsena na naboje ciśnieniowe z gazem propan/butan, z gwintem śrubowym Euro. Precyzyjna regulacja umożliwia dokładne ustawienie płomienia. Czas palenia naboju o parametrach 230 g (410 ml) wynosi ok. 3-5 godzin. Możliwość uzyskiwania temperatur do 1700°C.

Palnik posiada zarówno regulację dopływu spalanego gazu (za pomocą pokrętki), jak i dopływu powietrza (za pomocą nakrętki na głowicy).