





## Palnik gasprofi 1 SCS micro



Idealny do pracy w komorach laminarnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1353	Palnik gasprofi 1 SCS micro
	B-0660	Osłona przed wiatrem do palnika gasprofi 1 SCS micro

### Opis

Idealny do pracy w komorach laminarnych.

**Charakteryzuje się kompaktową budową i niewielkimi wymiarami:** 85 x 49 x 86 mm (szer. x wys. x gł.), umożliwiającymi wygodną pracę.

Wykonany w całości ze stali szlachetnej.

**Odpowiada normie DIN-DVGW:** NG-2211AS0167.

Przeznaczony do gazu ziemnego oraz gazu ciekłego, 20-50 mbar.

**Zużycie:** gaz ciekły 70 g/h.

**Eksploatacja naboju gazowych:**

45 min. w przypadku CV 360,

170 min. w przypadku C 206.

**Temperatura płomienia:** gaz ciekły 1350°C, gaz ziemny 1300°C.

**Nominalne obciążenie cieplne:** 1 kW.

**Zasilanie:** 9V DC / 1 VA.

**Ciężar:** 930 g.

**Zakres dostawy:** włącznik nożny ze stali szlachetnej, czujnik podczerwieni DoubleClick, 4 standardowe programy, system kontrolny SCS Safety Control System z bezpiecznym wyłączeniem gazu: kontrola zapłonu, płomienia i temperatury, automatyczne wyłączenie urządzenia, wskazanie ciepła resztkowego, system kontroli głowicy palnika, regulowany zasięg czujnika podczerwieni, zdejmowana głowica palnika, możliwość zmiany kąta nachylenia w prawo/w lewo, turbopłomień, zamocowanie dla 3 uchwytów na ezy, dysze do gazu propan-butan i do gazu ziemnego, ognioodporne elementy obsługi, tulejka do węża oraz zasilacz z wtyczką.