












Kolby okrągłodenne - trój szyjne - szyjki boczne proste



Okrągłodenne kolby trój szyjne Duran z szyjami prostymi. Szyja centralna ze standardowym szlifem NS 24/29 lub 29/32. Dwie szyjki boczne ze szlifem NS 14/23, NS 19/26 lub NS 29/32. Kolby wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Białe, wypalane nadruk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Szlif	Szlif boczny	Średnica	Wysokość
	G-2271	Kolba okrągłodenna trój szyjna Duran	szyjki boczne proste	250 ml	NS 24/29	2 x NS 19/26	85 mm	105 mm
	G-2272	Kolba okrągłodenna trój szyjna Duran	szyjki boczne proste	250 ml	NS 29/32	2 x NS 14/23	85 mm	140 mm
	G-2273	Kolba okrągłodenna trój szyjna Duran	szyjki boczne proste	500 ml	NS 24/29	2 x NS 19/26	105 mm	140 mm
	G-2274	Kolba okrągłodenna trój szyjna Duran	szyjki boczne proste	500 ml	NS 29/32	2 x NS 14/23	105 mm	163 mm
	G-2275	Kolba okrągłodenna trój szyjna Duran	szyjki boczne proste	500 ml	NS 29/32	2 x NS 29/32	105 mm	163 mm
	G-2276	Kolba okrągłodenna trój szyjna Duran	szyjki boczne proste	1000 ml	NS 29/32	2 x NS 14/23	131 mm	163 mm
	G-2277	Kolba okrągłodenna trój szyjna Duran	szyjki boczne proste	1000 ml	NS 29/32	2 x NS 29/32	131 mm	200 mm
	G-2278	Kolba okrągłodenna trój szyjna Duran	szyjki boczne proste	2000 ml	NS 29/32	2 x NS 14/23	166 mm	240 mm
	G-2279	Kolba okrągłodenna trój szyjna Duran	szyjki boczne proste	2000 ml	NS 29/32	2 x NS 29/32	166 mm	240 mm

Opis

Kolby okrągłodenne z pionową szyją środkową i dwiema równoległymi szyjami bocznymi wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Charakteryzują się bardzo dobrą odpornością chemiczną i temperaturową, wysoką przepuszczalnością światła, jak również minimalną rozszerzalnością cieplną. Prosta szyja centralna wyposażona jest w standardowy szlif NS 24/29 lub 29/32. Natomiast szyjki boczne dostępne są ze szlifami: NS 14/23, NS 19/26 lub NS 29/32. Dzięki temu można je szczelnie zamknąć korkiem szklanym lub z tworzywa. Ponadto można szybko i szczelnie połączyć je z kolumnami, chłodnicami, wkraplaczami, adapterami, lejkami. Dla dodatkowego zabezpieczenia połączeń szlifowych można zastosować klamry typu Keck z [tworzywa](#)

[sztucznego](#), ze [stali nierdzewnej](#), ze [stali sprężynowej](#).

Kolby trójścienne Duran można autoklawować. Okrągłe dno umożliwia równomierne ogrzewanie zawartości kolby w łaźniach (wodnych, olejowych), wkładach grzewczych do mieszadeł magnetycznych lub w płaszczach grzewczych. Wypalany, trwały biały nadruk może służyć jako pole do opisu.

W ofercie posiadamy również [kolby trójścienne z sztycami skośnymi](#) oraz [dwuszyjne](#). Do mniej skomplikowanych procedur polecamy [kolby okrągłodenne Duran](#).