




Wytrząsarka MS 3 basic



Uniwersalne urządzenie do wytrząsania małych naczyń i płytek. Oferujemy bardzo szeroki zestaw przystawek i wkładek. Praca w trybie ciągłym lub pod wpływem nacisku. Cynkowana obudowa zwiększa bezpieczeństwo i żywotność aparatu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Nr producenta
	K-1666	Wytrząsarka MS 3 basic	100-3000 obr./min	0003617000

Opis

Uniwersalne urządzenie do wytrząsania małych naczyń i płytek. Oferujemy bardzo szeroki zestaw przystawek i wkładek. Praca w trybie ciągłym lub pod wpływem nacisku. Cynkowana obudowa zwiększa bezpieczeństwo i żywotność aparatu.

Dostawa MS 3 basic obejmuje urządzenie, standardową przystawkę MS 3.1, przystawkę MS 3.3 oraz wkładkę MS 1.21 (do obsługi jedną ręką).

Pozostałe [akcesoria do wytrząsarki MS 3 basic](#) należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Dwa tryby pracy	tryb z rozpoznawaniem przystawek lub bez
Ruch	kołowy
Amplituda	4,5 mm
Dopuszczalne obciążenie	500 g

Parametr	Wartość
Moc silnika (out)	8 W
Dopuszczalny czas pracy	ciągły
Zakres prędkości	0-3000 obrotów na minutę
Wyświetlacz prędkości	skala
Wymiary	148 x 205 x 63 mm
Ciężar	2,9 kg
Tryb pracy	okresowy/ciągły