



Eksykatory próżniowe ze szkła Duran - bez zaworu - typ MOBILEX



Eksykator ze szkła Duran z gwintowanym tubusem typu Mobilex. Pokrywa ze szlifowanym kołnierzem zapewnia bardzo dobrą szczelność. Bez zaworu. Przystosowany do pracy w próżni. Dostarczany bez płytki porcelanowej i środka suszącego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Zawór	W zestawie	Śr. nominalna	Śr. zew.	Wys. zew.
	G-1621	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	bez zaworu	bez płytki	DN 150	215 mm	239 mm
	G-1622	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	bez zaworu	bez płytki	DN 200	270 mm	296 mm
	G-1623	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	bez zaworu	bez płytki	DN 250	320 mm	344 mm
	G-1624	Eksykator ze szkła Duran	typu Mobilex	bez zaworu	bez płytki	DN 300	380 mm	420 mm

Opis

Eksykator z płaskim, szlifowanym kołnierzem i tubusem gwintowanym typu Mobilex (GL 32). Model bez zaworu zamykającego. Gwintowany tubus zamknięty jest zakrętką z PBT i septą z silikonu powlekanego PTFE. Kran oraz zakrętkę z otworem i septę z otworem można dokupić osobno.

Wszystkie połączenia w eksykatorze są bardzo szczelne i pozwalają długotrwałe przechowywanie próbek wrażliwych na wilgoć. Eksykator ze szkła Duran typu Mobilex jest wykonany z grubego szkła borokrzemowego 3.3. Zgodny z wymaganiami normy DIN ISO 13130. Przystosowany do pracy w pełnej próżni.

Eksykatory Duran z tubusem typu Mobilex dostępne są w 4 różnych rozmiarach (od DN 150 do DN 300). Dostarczane bez płytki. [Wkłady porcelanowe](#) lub [metalowe](#) należy zamawiać osobno.

Dostępne są liczne akcesoria i części zamienne do eksykatorów: płytki porcelanowe i metalowe, pokrywy, podstawy i zawory. Przy ich zamawianiu należy zwrócić uwagę na średnicę nominalną (DN) produktu. Eksykator typu Mobilex dostępny jest również w wersji [z zaworem](#).

Eksykatory dostarczane są bez środka suszącego (perełek wskaźnikowych).