



Pokrywa eksykatora ze szkła Duran - z tubusem typu Mobilex



Pokrywa eksykatora ze szkła Duran z płaskim, szlifowanym kołnierzem. Wyposażona w tubus typu Mobilex z gwintem GL 32. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pasuje do wszystkich podstaw eksykatorów Duran. Dostarczana bez zaworu zamykającego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Gwint	Zawór	Śr. nominalna	Śr.zew.	Wysokość
	G-1696	Pokrywa eksykatora Duran	typu Mobilex	GL32	bez zaworu	DN 150	215 mm	85 mm
	G-1697	Pokrywa eksykatora Duran	typu Mobilex	GL32	bez zaworu	DN 200	270 mm	94 mm
	G-1698	Pokrywa eksykatora Duran	typu Mobilex	GL32	bez zaworu	DN 250	320 mm	109 mm
	G-1699	Pokrywa eksykatora Duran	typu Mobilex	GL32	bez zaworu	DN 300	380 mm	137 mm

Opis

Pokrywa eksykatora ze szkła Duran ze płaskim, szlifowanym kołnierzem, który zapewnia bardzo dobrą szczelność. Wyposażona w tubus typu Mobilex z gwintem GL 32, dzięki któremu eksykator można podłączyć do pompy próżniowej. Pokrywa została wykonana z grubego szkła borokrzemowego 3.3. Podobnie jak wszystkie eksykatory i części zamienne do eksykatorów Duran, jest przystosowana do pracy w próżni. Spełnia wymogi normy DIN ISO 13130. Jest kompatybilna z wszystkimi rodzajami podstaw do eksykatorów Duran. Aby odpowiednio dobrać elementy zestawu trzeba mieć na uwadze, że wszystkie elementy zestawu (pokrywa, podstawa i płytka) muszą mieć taką samą średnicę nominalną (DN).

Pokrywa dostarczana jest bez zaworu zamykającego. [Kran z zaworem igłowym z PTFE typu Mobilex](#), [zakrętkę z otworem GL 32 wykonaną z PBT](#) oraz [uszczelkę z silikonu powlekanego PTFE](#) należy zamawiać oddzielnie.