



## Kran z zaworem igłowym z PTFE do eksykatora ze szkła Duran - typ MOBILEX



Szklany kran z zaworem igłowym z PTFE przeznaczony do eksykatorów z gwintowanym tubusem typu Mobilex. Z oliwką o śr. zewn. 8 mm do podłączenia węża.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zawór	Typ	Śr. zew.	Długość
	G-1737	Kran do eksykatora ze szkła DURAN	PTFE	MOBILEX	8 mm	160 mm

### Opis

Kran z zaworem igłowym z PTFE przeznaczony do eksykatorów typu MOBILEX z gwintowanym tubusem GL 32. Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Wyposażony w oliwkę o średnicy zewnętrznej 8 mm. Dzięki niej do eksykatora można podłączyć pompę próżniową i obniżyć ciśnienie wewnątrz eksykatora, aby przyspieszyć proces suszenia próbek.

Do podłączenia kranika do zaworu typu Mobilex niezbędna jest [czerwona zakrętka GL 32 z otworem wykonana z PBT](#) oraz [septa z otworem](#).