



## Mikser-homogenizator

Przeznaczony do rozdrabniania, mieszania, emulgowania i homogenizowania. Naczynia do mieszania z głowicami nożowymi oraz odpowiednio uformowanymi nożami ze specjalnej stali nożowej. Solidna obudowa silnika wykonana z chromowanego odlewu cynkowego zapewnia doskonałą stabilność urządzenia. Wyposażony w odporny na zużycie i wibracje silnik kolektorowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-2090	Mikser, bez naczynia do mieszania

### Opis

Przeznaczony do rozdrabniania, mieszania, emulgowania i homogenizowania. Naczynia do mieszania z głowicami nożowymi oraz odpowiednio uformowanymi nożami ze specjalnej stali nożowej. Solidna obudowa silnika wykonana z chromowanego odlewu cynkowego zapewnia doskonałą stabilność urządzenia. Wyposażony w odporny na zużycie i wibracje silnik kolektorowy.

Naczynia posiadają anatomicznie wyprofilowany izolowany uchwyt. Metalowe części spodnie mogą być bez trudu zdejmowane i czyszczone.

- Moc trwała 800 W, moc maksymalna do 1000 W.
- Prędkość obrotowa ustawiana bezstopniowo w zakresie od 600 do 14000 obr./min.
- Łagodny rozruch.
- Wyłącznik zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie pracuje tylko przy właściwie założonej pokrywce. CE-TÜV-GS.

**Zasilanie:** 230 V.

**Ciężar:** 6 kg.

**Wysokość:** ok. 50 cm.

Naczynia do mieszania i zapasową głowicę nożową należy zamawiać osobno.