




## Minitermometr, zakres: -10°C do +50°C

**Termometr z zakresem pomiarowym:** -40°C do +120°C i **dokładnością:** ±0,3°C przy całkowitym zanurzeniu czujnika.

Wskazanie temperatury można odczytać po 3 - 5 sekundach na wyświetlaczu cyfrowym LCD o wysokości 10 mm. Czujnik wykonany ze stali szlachetnej jest na stałe połączony z przyrządem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-5681	Minitermometr

### Opis

**Termometr z zakresem pomiarowym:** -40°C do +120°C i **dokładnością:** ±0,3°C przy całkowitym zanurzeniu czujnika. Wskazanie temperatury można odczytać po 3 - 5 sekundach na wyświetlaczu cyfrowym LCD o wysokości 10 mm. Czujnik o wymiarach 30 x śr. 2,2 mm wykonany ze stali szlachetnej jest na stałe połączony z przyrządem.

**Temperatura robocza:** -10°C do +50°C.

**Wymiary:** 90 x 60 x 25 mm.

Dostawa w komplecie z baterią 9V.