



**Termometr bezdotykowy, zakres: -33°C do +250°C**



Zapewnia szybki, bezdotykowy pomiar temperatury. Wyświetlenie wyniku pomiaru dokonanego za pomocą podczerwieni trwa zaledwie 1 sek. Doskonale nadaje się do pomiaru w elementach wirujących lub znajdujących się pod napięciem, jak również w artykułach spożywczych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	4-1073	Termometr bezdotykowy -33 do +250°C

**Opis**

Zapewnia szybki, bezdotykowy pomiar temperatury. Wyświetlenie wyniku pomiaru dokonanego za pomocą podczerwieni trwa zaledwie 1 sek. Doskonale nadaje się do pomiaru w elementach wirujących lub znajdujących się pod napięciem, jak również w artykułach spożywczych.

**Posiada funkcje:** HOLD/MAX/MIN/LOCK, możliwość przełączania z °C na °F.

**Dane techniczne:**

**Zakres pomiaru:** -33°C do +250°C.

**Dokładność:** ± 2% lub ± 2°C.

**Rozdzielczość:** 0,1°C.

**Czułość spektralna:** 6-14 μm.

**Stopień emisji:** regulowany 0,10 do 1,00.

**Temperatura robocza:** od 0 do 50°C.

**Baterie:** 2 x baterie 3V CR2032.

**Wymiary:** 20 x 48 x 100 mm.