



### Miniaturowy miernik poziomu dźwięku

Niewielki miernik, służący do kontrolowania dopuszczalnego obciążenia hałasem. Nadaje się do oceny urządzeń laboratoryjnych (np. wirówek, wytrząsarek) czy biurowych, do pomiaru hałasu przemysłowego i środowiskowego. Wskazuje wartość minimalną i maksymalną. Posiada funkcję automatycznego wyłączenia się. Wyposażony w czytelny wyświetlacz. Dostawa obejmuje miernik, osłonę przeciwwietrzną oraz baterię E-Block 9 V.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0444	Miniaturowy miernik poziomu dźwięku

#### Opis

Niewielki miernik, służący do kontrolowania dopuszczalnego obciążenia hałasem. Nadaje się do oceny urządzeń laboratoryjnych (np. wirówek, wytrząsarek) czy biurowych, do pomiaru hałasu przemysłowego i środowiskowego. Wskazuje wartość minimalną i maksymalną. Posiada funkcję automatycznego wyłączenia się. Wyposażony w czytelny wyświetlacz. Dostawa obejmuje miernik, osłonę przeciwwietrzną oraz baterię E-Block 9 V.

#### Dane techniczne:

**Zakres pomiaru:** 40 - 130 dB.

**Rozdzielczość:** 0,1 dB.

**Wymiary:** 54 x 34 x 157 mm.

**Waga:** 131 g.