






Pipetor - Sunlab SU1700



Przeznaczony do pipet szklanych lub pipet z tworzywa sztucznego o pojemności od 0,1 ml do 100 ml. Z regulacją prędkości. W zależności od lepkości cieczy można wybierać między 8 różnymi stopniami prędkości. Ekran LCD wyświetla ustawioną prędkość oraz status baterii. Dołączony statyw umożliwia ułożenie pipetora w pozycji stojącej lub leżącej, tak aby pipeta nie dotykała powierzchni roboczej i nie uległa kontaminacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	D-8700	Pipetor Sunlab SU1700	0,1-100 ml
	8-5012	Sterylny filtr o wielkości porów 0,45 µm do pipetora Sunlab	-
	8-5013	Adapter silikonowy do pipetora Sunlab	-

Opis

Przeznaczony do pipet szklanych lub pipet z tworzywa sztucznego o pojemności od 0,1 ml do 100 ml. Z regulacją prędkości. W zależności od lepkości cieczy można wybierać między 8 różnymi stopniami prędkości. Ekran LCD wyświetla ustawioną prędkość oraz status baterii. Dołączony statyw umożliwia ułożenie pipetora w pozycji stojącej lub leżącej, tak aby pipeta nie dotykała powierzchni roboczej i nie uległa kontaminacji. Pipetor doskonale nadaje się do pracy jedną ręką. Może być użytkowany także w czasie ładowania.

Zakres dostawy:

- urządzenie,
- akumulator litowo-jonowy (wystarcza na ok. 8 godzin czasu pracy),
- ładowarka (czas ładowania 2-3 godziny),
- wymienny filtr o wielkości porów 0,45 µm i adapter silikonowy do różnych pipet,
- statyw dwupozycyjny.

Do dokupienia osobno zapasowe filtry