



Nasadki do płuczek gazów wg Drechsela



Nasadki do płuczki Drechsela Duran dostępne są w wersji bez spieku lub ze spiekem o porowatości 1. Pasują do butelek z gwintem GL45 o poj. 500 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Gwint
	G-2986	Nasadka do płuczki Drechsel'a Duran	ze spiekem	GL 14
	G-2985	Nasadka do płuczki Drechsel'a Duran	bez spieku	GL 14

Opis

Nasadki do płuczki do gazów wg Drechsela wykonane ze szkła Duran. Dostępne są w 2 wersjach: bez dysku spiekanego lub ze spiekem o porowatości 1. Pasują do butelek laboratoryjnych Duran z gwintem GL45 o poj. 500 ml. Do zamontowania nasadki na butelce niezbędna jest [zakrętka GL45 z PBT z otworem](#) oraz septa z otworem (G-0335). Nasadki do płuczki do gazów są wyposażone w złącza z gwintem GL14 do podłączenia [zakrętek GL14 z PBT z otworem](#) oraz plastikowej oliwki do węży.