



## Pompki do pipet

Pompka zapewnia sprawną i szybką pracę. Zasysanie medium następuje poprzez obrót małego pokrętła, które utrzymuje się w żądanej pozycji. Naciśnięcie małej dźwigni umożliwia szybkie opróżnienie pipety. Miękki, elastyczny kołnierz posiada mankiet gwintowany, który zapewnia bezpieczne zamocowanie pipet szklanych lub pipet z tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	6-2300	Pompka do pipet do 2 ml	niebieski
	6-2301	Pompka do pipet do 10 ml	zielony
	6-2302	Pompka do pipet do 25 ml	czerwony

### Opis

Pompka zapewnia sprawną i szybką pracę. Zasysanie medium następuje poprzez obrót małego pokrętła, które utrzymuje się w żądanej pozycji. Naciśnięcie małej dźwigni umożliwia szybkie opróżnienie pipety. Miękki, elastyczny kołnierz posiada mankiet gwintowany, który zapewnia bezpieczne zamocowanie pipet szklanych lub pipet z tworzywa sztucznego.