



**Dozowniki ceramus<sup>®</sup> classic**

**HIRSCHMANN<sup>®</sup>**

Dozownik przeznaczony do dozowania cieczy bezpośrednio z butelki. Wykonany z doskonałej jakości materiałów, łatwy w obsłudze. Dzięki precyzyjnej podziałce i cyfrowemu nastawianiu objętości, dozowanie charakteryzuje się znakomitą powtarzalnością. Tłok urządzenia wykonany jest z ceramiki o wysokiej odporności chemicznej. Nie zużywa się wskutek tarcia i charakteryzuje się niewielką rozszerzalnością termiczną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Podziałka	Dokładność
	K-0931	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic	0,2 - 1,0 ml	0,05 ml	0,5 %
	K-0932	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic	0,4 - 2,0 ml	0,02 ml	0,5 %
	K-0933	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic	1,0 - 5,0 ml	0,1 ml	0,5 %
	K-0934	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic	2,0 - 10,0 ml	0,25 ml	0,5 %
	K-0935	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic	5,0 - 30,0 ml	0,5 ml	0,5 %
	K-0936	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic	10,0 - 60,0 ml	0,1 ml	0,5 %
	K-1500	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix	1 ml	-	0,5 %
	K-1501	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix	2 ml	-	0,5 %
	K-1502	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix	5 ml	-	0,5 %
	K-1503	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix	10 ml	-	0,5 %
	K-1504	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix	25 ml	-	0,5 %
	K-1505	Dozownik ceramus <sup>®</sup> classic fix	50 ml	-	0,5 %

**Opis**

Dozownik przeznaczony do dozowania cieczy bezpośrednio z butelki. Wykonany z doskonałej jakości materiałów, łatwy w obsłudze. Dzięki precyzyjnej podziałce i cyfrowemu nastawianiu objętości, dozowanie charakteryzuje się znakomitą powtarzalnością. Tłok urządzenia wykonany jest z ceramiki o wysokiej odporności chemicznej. Nie zużywa się wskutek tarcia i

charakteryzuje się niewielką rozszerzalnością termiczną. Dozownik można w całości sterylizować w 121°C pod ciśnieniem 2 bar. Poszczególne części można łatwo demontować. Dozownik pasuje bezpośrednio do butelek o gwincie A32, a po zastosowaniu dołączonych adapterów także do innych butelek.

Dostawa obejmuje 3 gwintowane adaptery (A28/S40/A45), 1 klucz montażowy oraz indywidualny certyfikat zgodności wg DIN 12600.

Dostępne dwa modele dozownika:

**ceramus® classic** - z możliwością regulacji objętości,

**ceramus® classic fix** - o stałej objętości.